



Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen, Metrisille kierteille: M3-12



Tilaustiedot

Tilausnumero	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Tuoteluokka	12K

Kuvaus

Malli:

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikoillaan omassa pidikkeessään ja on heti käyttövalmis. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

- kussakin 1 kierretappisarja, 3 osaa nro 130250: Koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 kierretapin väännin nro 140330: Koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- kussakin 1 kierukkapora nro 114030: koot 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
- 1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: koot 1; 2
- 1 työkalupidin, räikkä, nro 148700: Koko 85
- 1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
- 1 kierremalline nro 477000: Koko M/W
- 1 ruuvitaltta nro 664300: Koko 3×60

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille	M3 – M12
-----------------------	----------

Korkeus	55 mm
Pituus	416 mm
Leveys	221 mm
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Tarvikkeet

Kierreleuat6g M M8	140330 M8
Käsikierretappisarja M M5	130200 M5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8	114030 8
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 30X11 mm	149310 30X11
Kierreleuat6g M M4	140330 M4
Vääntiö, säädettävä Tyyppe 2	148410 2
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X7 mm	149310 20X7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114030 5
Käsikierretappisarja M M6	130200 M6
Kierreleuat6g M M10	140330 M10
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2	114030 10,2
Kierreleuat6g M M12	140330 M12
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114030 8,5
Kierreleuat6g M M5	140330 M5
Käsikierretappisarja M M12	130150 M12

Kierreleuat6g M M6	140330 M6
Kierrekammat Kierteelle M/W	477000 M/W
Käsikierretappisarja M M8	130200 M8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5	114030 2,5
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X14 mm	149310 38X14
Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 85 mm	148700 85
Käsikierretappisarja M M10	130200 M10
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 25X9 mm	149310 25X9
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X5 mm	149310 20X5
Käsikierretappisarja M M3	130200 M3
Käsikierretappisarja M M12	130200 M12
Kierreleuat6g M M3	140330 M3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6	114030 6
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 1	148410 1
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114030 6,8
Tyhjä peltikotelo kierteitystyökalusarjalle Metrisille kierteille M3-12	145610 M3-12