

**Garant**

## Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen, Metrisille kierteille: M3-20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	145112 M3-20
GTIN	4062406299903
Tuoteluokka	11K

### Kuvaus

#### Malli:

**Kestävä peltikotelo**, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikoillaan omassa pidikkeessään ja on heti käyttövalmis. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

#### Sisältö:

kussakin 1 kierretappisarja, 3 osaa nro 130150: Koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

1 kierteitysleuka/koko, nro 140300: Koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: Koko 1.1/2; 3

1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 kierremalline nro 477000: Koko M/W

1 ruuvitaltta nro 664300: Koko 3×60

1 työkalupidin, räikkä, nro 148700: Koot 85; 110

Kylkikulma: 60 astetta

### Tekninen kuvaus

metrisille kierteille

M3 - M20

Pituus	602 mm
Korkeus	63 mm
Leveys	480 mm
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Tuotetyyppi	Kierreleuat

## Tarvikkeet

Käsikierretappisarja M M5	130150 M5
Kierreleuat 6g M M10	140300 M10
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X7 mm	149310 20X7
Käsikierretappisarja M M4	130150 M4
Kierreleuat 6g M M14	140300 M14
Käsikierretappisarja M M20	130150 M20
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X5 mm	149310 20X5
Kierreleuat 6g M M18	140300 M18
Kierrekammat Kierteelle M/W	477000 M/W
Käsikierretappisarja M M14	130150 M14
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 1.1/2	148410 1.1/2
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 3	148410 3
Kierreleuat 6g M M5	140300 M5
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 45X18 mm	149310 45X18
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X14 mm	149310 38X14
Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 110 mm	148700 110
Kierreleuat 6g M M3	140300 M3
3X60	664300 3X60
Käsikierretappisarja M M3	130150 M3
Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 85 mm	148700 85

Käsikierretappisarja M M16	130150 M16
Kierreleuat 6g M M6	140300 M6
Kierreleuat 6g M M16	140300 M16
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 25X9 mm	149310 25X9
Käsikierretappisarja M M8	130150 M8
Kierreleuat 6g M M20	140300 M20
Kierreleuat 6g M M8	140300 M8
Käsikierretappisarja M M12	130150 M12
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 30X11 mm	149310 30X11
Käsikierretappisarja M M18	130150 M18
Kierreleuat 6g M M4	140300 M4
Käsikierretappisarja M M6	130150 M6
Kierreleuat 6g M M12	140300 M12
Käsikierretappisarja M M10	130150 M10
Tyhjä peltikotelo kierteitystyökalusarjalle Metrisille kierteille M3-20	145605 M3-20
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 45X18 mm	149300 45X18