

Garant
Kierteitystyökalusarja Kertakierretapit, Metrisille kierteille: M3-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Tuoteluokka	11K

Kuvaus
Malli:

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljettaessa varmasti paikoillaan omassa pidikkeessään ja on heti käyttövalmis. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

Kussakin 3 valmiskierretappia nro 131450: Koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

1 kierteitysleuka/koko, nro 140300: Koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

kussakin 1 kierukkapora nro 114150: koot 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: koot 1; 2

1 työkalupidin, räikkä, nro 148700: Koko 85

1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 kierremalline nro 477000: Koko M/W

1 ruuvitaltta nro 664300: Koko 3×60

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille	M3 – M12
Pituus	420 mm

Korkeus	55 mm
Leveys	223 mm
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5	114150 2,5
Kierreleuat6g M M8	140300 M8
Kierrekammat Kierteelle M/W	477000 M/W
Kertakierretappilyhyt M M10	131450 M10
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2	114150 10,2
Kierreleuat6g M M5	140300 M5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2	114150 4,2
Kierreleuat6g M M12	140300 M12
Kierreleuat6g M M3	140300 M3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114150 8,5
Kierreleuat6g M M6	140300 M6
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X7 mm	149310 20X7
Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 85 mm	148700 85
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 30X11 mm	149310 30X11
Kertakierretappilyhyt M M5	131450 M5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114150 5
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X5 mm	149310 20X5
Kierreleuat6g M M4	140300 M4
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 2	148410 2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3	114150 3,3
Kertakierretappilyhyt M M4	131450 M4

Kertakierretappilyhyt M M12	131450 M12
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114150 6,8
Kierreleuat6g M M10	140300 M10
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 25X9 mm	149310 25X9
Vääntiö, säädettävä Tyyppe 1	148410 1
Kertakierretappilyhyt M M8	131450 M8
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X14 mm	149310 38X14
Kertakierretappilyhyt M M6	131450 M6
Kertakierretappilyhyt M M3	131450 M3
Tyhjä peltikotelo kierteitystyökalusarjalle Metrisille kierteille M3-12	145605 M3-12