

 Atlas Copco

## Paineilmaporakone, Tyyppi: D2163Q



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 079051 D2163Q |
| GTIN         | 7322590031862 |
| Tuoteluokka  | 03R           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. Tehokas ja erittäin tasakäyntinen porakonesarja, pistoolimalli, porausteho teräkseen 13 mm:iin asti. Poistoilma on suunnattu kahvan kautta pois työkappaleesta, mikä ehkäisee porauslastujen leviämisen. Pikakiinnitysistukka. Kulmaporakone, kulmamitta 115 mm / 25 mm

#### Toimituksen sisältö:

#### Pikakiinnitysporaistukka.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):**Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

### Tekninen kuvaus

|   |                        |
|---|------------------------|
| Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue           | 1,5 - 10 mm            |
| Toimintäääni                                | 78 dB(A)               |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Pituus                                      | 242 mm                 |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Antoteho                        | 330 W                      |
| Enimmäisilmantarve              | 540 l/min                  |
| Enimmäiskierrosluku             | 0 - 2000 min <sup>-1</sup> |
| Valmistajamerkintä              | D2163Q                     |
| Letkun suositeltu koko (sisä-Ø) | 10 mm                      |
| Paino                           | 1,1 kg                     |
| Paineilmaliitäntä               | 1/4 tuuma                  |
| Kiinnityskierre                 | BSP                        |
| Tuotetyyppi                     | Porakone                   |