

Garant GRIDLINE

**Alusta ja jalkaosat ja pyörät Ready-to-go-työpenkkiin Korkeus 850 mm,
Leveys hyötymitta / tyyppi: 1200/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927245 1200/2
GTIN	4062406304553
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Alusta Ready-to-go-työpenkin kokoamiseen, mukana jalkaosat, joissa on 2 kääntyvää pyörää ja 2 kiinteää pyörää, \varnothing 125 mm, polyuretaanipinnoite, jälkiä jättämätön harmaa. Liikutettavien alustojen kantokyy 600 kg (työpenkki ja sisältö).

Sopii:

Sopii laatikostorungolle, joka korkeus on 600 mm. Rakenne, jossa 2 laatikostorunkoa 24G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Siirrettävät työpenkit tarvitsevat ehdottomasti laatikot, joissa on yksittäiset yhden käden turvalukitukset. Ei sovi työpenkkeihin, joissa on avoin runko.

Tekninen kuvaus

Korkeus	800 mm
Sarja	Ready-to-go
Syvyys	700 mm
Leveys	1300 mm
Pyörän \varnothing	125 mm

Sopii tason syvyyteen	750 mm
Rakennetyyppi	Teräs rakenne
Väri valikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pyöräalusta