

Garant GRIDLINE

Alusta ja jalkaosat ja pyörät Ready-to-go-työpenkkiin Korkeus 950 mm, Leveys hyötymitta / tyyppi: 1200/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	927265 1200/3
GTIN	4062406304607
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Alusta Ready-to-go-työpenkin kokoamiseen, mukana jalkaosat, joissa on 2 kääntyvää pyörää ja 2 kiinteää pyörää, ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, jälkiä jättämätön harmaa. Liikutettavien alustojen kantokyy 600 kg (työpenkki ja sisältö).

Sopii:

Sopii laatikostorungolle, joka korkeus on 700 mm. Rakenne, jossa 3 laatikostorunkoa 16G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Siirrettävät työpenkit tarvitsevat ehdottomasti laatikot, joissa on yksittäiset yhden käden turvalukitukset. Ei sovi työpenkkeihin, joissa on avoin runko.

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Sarja	Ready-to-go
Leveys	1300 mm
Korkeus	900 mm
Pyörän Ø	125 mm

Sopii tason syvyyteen	750 mm
Rakennetyyppi	Teräs rakenne
Väri valikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pyöräalusta