

Garant GRIDLINE

**Alusta ja jalkaosat ja pyörät Ready-to-go-työpenkkiin Korkeus 950 mm,  
Leveys hyötymitta / tyyppi: 1800/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927265 1800/3
GTIN	4062406304614
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Alusta Ready-to-go-työpenkin kokoamiseen, mukana jalkaosat, joissa on 2 kääntyvää pyörää ja 2 kiinteää pyörää, ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, jälkiä jättämätön harmaa. Liikutettavien alustojen kantokyy 600 kg (työpenkki ja sisältö).

**Sopii:**

Sopii laatikostorungolle, joka korkeus on 700 mm. Rakenne, jossa 3 laatikostorunkoa 24G.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Siirrettävät työpenkit tarvitsevat ehdottomasti laatikot, joissa on yksittäiset yhden käden turvalukitukset. Ei sovi työpenkkeihin, joissa on avoin runko.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	Ready-to-go
Leveys	1900 mm
Syvyys	700 mm
Korkeus	900 mm
Sopii tason syvyyteen	750 mm
Pyörän Ø	125 mm

Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pyöräalusta