

Garant GRIDLINE

**Alusta ja jalkaosat ja pyörät Ready-to-go-työpenkkiin Korkeus 850 mm,
Leveys hyötymitta / tyyppi: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927245 1000
GTIN	4062406304546
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Alusta Ready-to-go-työpenkin kokoamiseen, mukana jalkaosat, joissa on 2 kääntyvää pyörää ja 2 kiinteää pyörää, ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, jälkiä jättämätön harmaa. Liikutettavien alustojen kantokyy 600 kg (työpenkki ja sisältö).

Sopii:

Sopii laatikostorungolle, joka korkeus on 600 mm. Rakenne, jossa 1 laatikostorunko 16G ja 1 laatikostorunko 24G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Siirrettävät työpenkit tarvitsevat ehdottomasti laatikot, joissa on yksittäiset yhden käden turvalukitukset. Ei sovi työpenkkeihin, joissa on avoin runko.

Tekninen kuvaus

Sarja	Ready-to-go
Syvyys	700 mm
Korkeus	800 mm
Leveys	1100 mm

Pyörän Ø	125 mm
Sopii tason syvyyteen	750 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pyöräalusta