

Garant GRIDLINE

Alusta ja jalkaosat ja pyörät Ready-to-go-työpenkkiin Korkeus 950 mm, Leveys hyötymitta / tyyppi: 1200/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	927265 1200/2
GTIN	4062406304591
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Alusta Ready-to-go-työpenkin kokoamiseen, mukana jalkaosat, joissa on 2 kääntyvää pyörää ja 2 kiinteää pyörää, ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, jälkiä jättämätön harmaa. Liikutettavien alustojen kantokyy 600 kg (työpenkki ja sisältö).

Sopii:

Sopii laatikostorungolle, joka korkeus on 700 mm. Rakenne, jossa 2 laatikostorunkoa 24G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Siirrettävät työpenkit tarvitsevat ehdottomasti laatikot, joissa on yksittäiset yhden käden turvalukitukset. Ei sovi työpenkkeihin, joissa on avoin runko.

Tekninen kuvaus

Sarja	Ready-to-go
Korkeus	900 mm
Syvyys	700 mm
Leveys	1300 mm

Sopii tason syvyyteen	750 mm
Pyörän Ø	125 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pyöräalusta