

Garant**Kutistusistukka Muoto AD jäähdytyskanavareillä, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303407 8
GTIN	4062406285920
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

Käyttö:

Lieriövaristen työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 30	354225 30
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 30	308610 30