



Märkä- ja kuivaimuri ATTIX, Valmistajamerkintä: 751-11



Tilaustiedot

Tilausnumero	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Tuoteluokka	07C

Kuvaus

Malli:

Vankka ja tehokas **märkä-/kuivaimuri**, joustava letkukiinnitysjärjestelmä (MultiFit), ammattimaiseen puhdistustyöhön. **Erotteluaste > 99,9 %.**

- **Erittäin hiljainen teollisuusimuri, jossa pestävä, pitkäikäinen PET-huopasuodatin.**
- **Pehmeä käynnistys, suuri työkalusäilö ja ylimääräinen pistorasia.**

Toimituksen sisältö:

Mukana imuletku, taivutettu käsiputki (ei 560-21XC), märkäsuodatin ja pestävä suodatinelementti (PET), letkun- ja johdonpidikkeet. Mukana taivutettu jaloteräksinen käsiputki, kuminen viistoputkisuutin, ilman poistoletkua.

Huomautus:

Muita turvaimureita jokaista vaaraluokkaa varten (terveydelle haitalliset tai räjähdysalttiit pölyt) voidaan toimittaa tilauksesta (luokka L, M, H).

Tekninen kuvaus

Imuletkun pituus	4 m
Leveys	580 mm
Valmistajamerkintä	ATTIX 751-11

Pituus	605 mm
Turbiinien lkm	1
Ilmavirran määrä	60 l/s
Kaapelin pituus	7,5 m
Letkun Ø	36 mm
Säiliöiden tilavuus	70 l
Paino	25 kg
Toimintäääni	57 dB(A)
Tehonkulutus	1500 W
Tyhjiö	230 mbar
Erotteluaste	99,9 %
Korkeus	970 mm
Eriyisominaisuus	Erittäin hiljainen
Suodatinjärjestelmä	PET-huopasuodatin
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

Tarvikkeet

Kuminen viistoputkisuutin Valmistajamerkintä 7868	078546 7868
Lattiasuutin, leveys 400 mm Valmistajamerkintä 3666	078555 3666
Konepajasarja Valmistajamerkintä ATTIX5	078543 ATTIX5
Suodatinpussisarja5 osaa Sopii imurityyppiin 751	078549 751
Lastukori Valmistajamerkintä ATTIX7	078544 ATTIX7
Varasuodattimet Sopii imurityyppiin 751	078548 751
Lastujen imuletkusarja Valmistajamerkintä DN50	078545 DN50
Jalometallinen pidennysputki Valmistajamerkintä 8074	078556 8074
Saumasuutin Valmistajamerkintä 7102	078547 7102