

 Atlas Copco

Paineilmaruuvain, Tyyppi: S2308



Tilaustiedot

Tilausnumero	079163 S2308
GTIN	7322590010027
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa.

- **Liukukytkimellä.**
- **Säädettävä momentti.**
- **Pyörimissuunnan vaihto.**

Soveltuu erityisesti sarjaruuvaukseen. Varustettu pikavaihtokärjenpitimellä E 6,3 -kärjille (ks. nro 674205 alkaen).

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Vääntömomenttialue	2,5 – 11 Nm
ruuvin enimmäis-Ø (8.8–12.9)	M6
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Toimintäääni	82 dB(A)

Paino	1,1 kg
Enimmäisilmantarve	504 l/min
Rakenne	Pistooli
Valmistajamerkintä	S2308
Enimmäiskierrosluku	950 min ⁻¹
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Bit-teräistukka	F 6,3
Tuotetyyppi	Ruuvain