

PRYOR

Kirjainmeistisarja, 27 osaa Normaalikirjasimet A – Z, &, Kirjasinkorkeus: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085430 3
GTIN	5022044002081
Tuoteluokka	08W

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.

Tarkkuusmeisti, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

Normaalikirjasimet; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm².**

Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	63,5 mm
Varren paksuus	6,35
Kirjasinkorkeus	3 mm

Tuotetyyppi	Käsileimasimet
-------------	----------------

Tarvikkeet

Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/G mm	085431 3/G
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/C mm	085431 3/C
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/O mm	085431 3/O
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/E mm	085431 3/E
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/A mm	085431 3/A
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/H mm	085431 3/H
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/B mm	085431 3/B
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/W mm	085431 3/W
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/N mm	085431 3/N
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/I mm	085431 3/I
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/X mm	085431 3/X
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/S mm	085431 3/S
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/J mm	085431 3/J
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/D mm	085431 3/D
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/M mm	085431 3/M

Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/Y mm	085431 3/Y
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/Z mm	085431 3/Z
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/R mm	085431 3/R
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/U mm	085431 3/U
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/V mm	085431 3/V
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/K mm	085431 3/K
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/T mm	085431 3/T
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/P mm	085431 3/P
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/L mm	085431 3/L
Leimasinpidin Tyyppi GRIP	085475 GRIP
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/F mm	085431 3/F
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/Q mm	085431 3/Q
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 3/& mm	085431 3/&