

DYMO**Merkintälaite, Tyyppi: LM280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Tuoteluokka	08U

Kuvaus**Malli:**

Lujat, liikkuvan käyttäjän merkintälaitteet muovisten tarraetikettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava **li-ioni-akku**, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäyttönäppäimillä. Standard LabelManager™ 280 toimistoon ja kotiin lisätyöstömahdollisuudella PC/Mac-tietokoneella USB-liittymän kautta.

Käyttö:

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinnoille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet.

Huomautus:

- **Asennettavissa eri kieliversioita.**
- **Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.**

Tekninen kuvaus

Kirjoitusväri	musta
Tyylien lukumäärä	6

Näppäimistön malli	QWERTZ
Pituus	206 mm
Nauhan katkaiseva malli	manuaalinen
Merkkien määrä näytöllä	2×14
Tekstirivien lkm	2
tyyppi	LM280
Mahdolliset merkintänauhan leveydet	6; 9; 12 mm
Käytössä merkkejä/symboleja	220
sopiva merkintänauhakasetti	D1
Kirjasinkokoja	3
Verkkolaite	sisältää
Leveys	108 mm
kirjasinkorkeus enintään	8,1 mm
Kirjasinleveyksiä	2
Eriyisominaisuus	USB
Paino sisältää akun	395 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppe	Litiumioni
Korkeus	41 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valmistajamerkintä	Dymo 280
Tuotetyyppi	Merkintälaite

Tarvikkeet

Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085550 W
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi T	085520 T
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi T	085550 T
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085520 R

Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085520 W
Merkintänauhakasetti 19 mm×3,5 m Nailon Tyyppi W	085516 W
Merkintänauhakasetti 9 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085540 Y
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085560 W
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085550 Y
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085560 R
Merkintänauhakasetti 9 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085540 W
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085550 R
Merkintänauhakasetti 6 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085530 W
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085560 Y
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085520 Y