

Garant**Poratangon vakaaja 3xD maksi, Tyyppi: 16R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319458 16R
GTIN	4062406309176
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3xD. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 6xD. SisäSORVAUSPITIMEN vakautin arvoilla **7xD** tai varren halkaisijalla $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ on saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys- $\varnothing D_1$	16 mm
Kokonaispituus L_2	107 mm
Leikkaussuunta	Oikea
varren $\varnothing D_2$	32 mm
Ulkoneman pituus L_1	48 mm
Siirto Z akselille	20 mm

Säde R	1,2 mm
Ø D ₃	40 mm
Varren pituus L _s	53 mm
C	1,5 mm
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja