

**Garant****Poratangon vakaaja 3xD maksi, Tyyppi: 16L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319458 16L
GTIN	4062406309183
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

**Etu:**

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

**Sopii:**

Kaikki tavanomaiset poratangot.

**Huomautus:**

Määritä sisäorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspitintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3xD. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspitidin 6xD. Sisäorvauspitimen vakautin arvoilla **7xD** tai varren halkaisijalla **Ø D<sub>2</sub> = 25 mm on saatavilla tilauksesta.**

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	48 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Leikkaussuunta	Vasen
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	53 mm
varren Ø D <sub>2</sub>	32 mm

Kokonaispituus L <sub>2</sub>	107 mm
C	1,5 mm
Säde R	1,2 mm
Siirto Z akselille	20 mm
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja