

Garant**Poratangon vakaaja 3×D midi, Tyyppi: 10R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319456 10R
GTIN	4062406309114
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäsorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäsorvauspitintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäsorvauspidin 6×D. Sisäsorvauspitimen vakautin arvoilla **7×D** tai varren halkaisijalla **Ø D₂ = 25 mm on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Siirto Z akselille	11 mm
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
varren Ø D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm
Kokonaispituus L ₂	89 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	10 mm
Varren pituus L _s	53 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Säde R	1,2 mm
C	1 mm
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyppi	Poratangon vakaaja