

Garant**Poratangon vakaaja 3xD midi, Tyyppi: 16L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319456 16L
GTIN	4062406309169
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3xD. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 6xD. SisäSORVAUSPITIMEN vakautin arvoilla **7xD** tai varren halkaisijalla $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ on saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

C	1,5 mm
Leikkaussuunta	Vasen
Varren pituus L_s	53 mm
Kokonaispituus L_2	107 mm
Ulkoneman pituus L_1	48 mm
$\varnothing D_3$	40 mm

varren $\varnothing D_2$	32 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	16 mm
Säde R	1,2 mm
Siirto Z akselille	16 mm
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja