

Garant**Poratangon vakaaja 3×D midi, Tyyppi: 12L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319456 12L
GTIN	4062406309145
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspidin 6×D. Sisäorvauspitimen vakautin arvoilla **7×D** tai varren halkaisijalla **Ø D₂ = 25 mm on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	36 mm
Siirto Z akselille	14 mm
Säde R	1,2 mm
Varren pituus L _s	53 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Leikkaussuunta	Vasen

Ø D ₃	40 mm
Kokonaispituus L ₂	95 mm
varren Ø D ₂	32 mm
C	1,5 mm
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja