

Garant**Poratangon vakaaja 5xD midi, Tyyppi: 16L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319463 16L
GTIN	4062406309343
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspitintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3xD. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspitidin 8xD. Sisäorvauspitimen vakautin arvoilla **7xD** tai varren halkaisijalla $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ on saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_2	139 mm
Siirto Z akselille	16 mm
Varren pituus L_s	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Säde R	1,2 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	16 mm

Ulkoneman pituus L_1	80 mm
C	1,5 mm
varren $\varnothing D_2$	32 mm
Leikkaussuunta	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja