

Garant**Poratangon vakaaja 5×D midi, Tyyppi: 10L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319463 10L
GTIN	4062406309305
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 8×D. SisäSORVAUSPITIMEN vakautin arvoilla **7×D** tai varren halkaisijalla $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ on saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_2$	32 mm
C	1 mm
Säde R	1,2 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	10 mm
Siirto Z akselille	11 mm
Ulkoneman pituus L_1	50 mm

Ø D ₃	40 mm
Kokonaispituus L ₂	109 mm
Varren pituus L _s	53 mm
Leikkaussuunta	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Täriinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja