

**Garant****Poratangon vakaaja 5xD mini, Tyyppi: 16L****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319461 16L    |
| GTIN         | 4062406309268 |
| Tuoteluokka  | 31V           |

**Kuvaus****Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

**Etu:**

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

**Sopii:**

Kaikki tavanomaiset poratangot.

**Huomautus:**

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3xD. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 8xD. SisäSORVAUSPITIMEN vakautin arvoilla **7xD** tai varren halkaisijalla  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  on saatavilla tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Ulkoneman pituus $L_1$       | 80 mm   |
| Säde R                       | 1,2 mm  |
| Kiinnitys- $\varnothing D_1$ | 16 mm   |
| Leikkaussuunta               | Vasen   |
| C                            | 1 mm    |
| Siirto Z akselille           | 12,5 mm |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Varren pituus $L_s$      | 53 mm              |
| $\varnothing D_3$        | 40 mm              |
| varren $\varnothing D_2$ | 32 mm              |
| Kokonaispituus $L_2$     | 139 mm             |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 5×D                |
| TäRinÄ                   | vaimennettu        |
| Tuotetyyppi              | Poratangon vakaaja |