

Garant**Poratangon vakaaja 5×D maksi, Tyyppi: 12L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319465 12L
GTIN	4062406309381
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäsorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäsorvauspitintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäsorvauspidin 8×D. Sisäsorvauspitimen vakautin arvoilla **7×D** tai varren halkaisijalla **Ø D₂ = 25 mm on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₃	40 mm
Siirto Z akselille	18,5 mm
Säde R	1,2 mm
Kokonaispituus L ₂	119 mm
C	1,5 mm

varren $\varnothing D_2$	32 mm
Leikkaussuunta	Vasen
Ulkoneman pituus L_1	60 mm
Varren pituus L_s	53 mm
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja