

Garant**Poratangon vakaaja 5xD mini, Tyyppi: 20L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319461 20L
GTIN	4062406309282
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3xD. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspidin 8xD. Sisäorvauspitimen vakautin arvoilla **7xD** tai varren halkaisijalla $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ on saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varren pituus L_s	60 mm
Ulkoneman pituus L_1	100 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	20 mm
varren $\varnothing D_2$	32 mm
Kokonaispituus L_2	166 mm
Siirto Z akselille	15 mm
Säde R	1,2 mm

C	1 mm
Ø D ₃	40 mm
Leikkaussuunta	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	5×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja