

**Garant****Poratangon vakaaja 5×D maksi, Tyyppi: 10L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319465 10L
GTIN	4062406309367
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

**Etu:**

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

**Sopii:**

Kaikki tavanomaiset poratangot.

**Huomautus:**

Määritä sisäorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspidin 8×D. Sisäorvauspitimen vakautin arvoilla **7×D** tai varren halkaisijalla  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  on saatavilla tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_2$	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Kokonaispituus $L_2$	109 mm
Varren pituus $L_s$	53 mm
Leikkaussuunta	Vasen
Säde R	1,2 mm

Ulkoneman pituus $L_1$	50 mm
Siirto Z akselille	14 mm
C	1 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	10 mm
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja