

Garant**Poratangon vakaaja 5×D midi, Tyyppi: 12L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319463 12L
GTIN	4062406309329
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäsorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäsorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäsorvauspidin 8×D. Sisäsorvauspitimen vakautin arvoilla **7×D** tai varren halkaisijalla **Ø D₂ = 25 mm on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	40 mm
Leikkaussuunta	Vasen
Varren pituus L _s	53 mm
Ulkoneman pituus L ₁	60 mm
varren Ø D ₂	32 mm
Siirto Z akselille	14 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	12 mm
Säde R	1,2 mm
Kokonaispituus L ₂	119 mm
C	1,5 mm
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja