

Garant**Poratangon vakaaja 5×D maksi, Tyyppi: 12R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319465 12R
GTIN	4062406309374
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäsorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäsorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäsorvauspidin 8×D. Sisäsorvauspitimen vakautin arvoilla **7×D** tai varren halkaisijalla **Ø D₂ = 25 mm on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Varren pituus L _s	53 mm
C	1,5 mm
varren Ø D ₂	32 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Siirto Z akselille	18,5 mm
Leikkaussuunta	Oikea

Ø D ₃	40 mm
Ulkoneman pituus L ₁	60 mm
Säde R	1,2 mm
Kokonaispituus L ₂	119 mm
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja