

Garant**Poratangon vakaaja 5×D maksi, Tyyppi: 20L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319465 20L
GTIN	4062406309428
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspidin 8×D. Sisäorvauspitimen vakautin arvoilla **7×D** tai varren halkaisijalla **Ø D₂ = 25 mm on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	100 mm
Kokonaispituus L ₂	166 mm
Säde R	1,2 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₃	40 mm
Siirto Z akselille	20 mm
Varren pituus L _s	60 mm

Leikkaussuunta	Vasen
C	1,5 mm
varren $\varnothing D_2$	32 mm
Sisäorvaussyvyys enint.	5×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja