

 Atlas Copco

## Paineilma-räikkäruuvitaltta, Tyyppi: W2611



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. Suuntaa vaihtava räikkäruuvain, jossa kierrosluvun säätö. Kompakti rakenne, lasikuitukuori, hyvä kylmäneristys. Paineilmanpoisto käännettävissä 360°. Laitteen pituus vain 192 mm, sopii siksi hyvin ahtaisiin tiloihin.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):**Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	280 min <sup>-1</sup>
ruuvin enimmäis-Ø (8.8–12.9)	M8
Valmistajamerkintä	W2611
Toimintaääni	85 dB(A)
Paino	0,5 kg
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm

Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Vääntömomenttialue	4 - 40 Nm
Pituus	192 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,8 m/s <sup>2</sup>
Enimmäisilmantarve	540 l/min
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Ruuvain