



## Lattaviila kaksikomponenttikahvalla, Hakkaus 2 (puolihieno), Hammastuksen pituus: 250mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 510201 250    |
| GTIN         | 4009215190601 |
| Tuoteluokka  | 56B           |

### Kuvaus

#### Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

#### 3 sivua hakattu; tylppäkärkinen.

Viila, jossa on valmiina ergonominen, ripustusreiällä varustettu kaksikomponenttien kahva ja **kätevät värikoodiklipsit** (punainen, vihreä, keltainen) esim. lyöntikoon yksilölliseen merkitsemiseen.

#### Käyttö:

**Laadukas viila** konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

#### Standardi:

**DIN 7261 Form A**

#### Huomautus:

Ilman kahvaa oleva viilamalli saatavilla numerolla 510200.

### Tekninen kuvaus

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Leveys x paksuus    | 25x6,3 mm              |
| Hammastuksen pituus | 250 mm                 |
| Tuotenimen määrite  | Hakkaus 2 (puolihieno) |
| Hakkaus             | 2                      |
| Hakkaustapa         | Puolihieno             |
| Muoto               | A                      |
| Muodon kuvaus       | litteä, tylppäkärkinen |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Viilapinnat        | 3             |
| sis. viilan kahvan | kyllä         |
| Standardi          | DIN 7261      |
| Tuotetyyppi        | Konepajaviila |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX                           | sopii rajoituksin |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| puu                            | soveltuu          |                |           |

## Tarvikkeet

|  |               |
|--|---------------|
| Väriinnikesetti10 osaa Väri GREEN                | 519605 GREEN  |
| Väriinnikesetti10 osaa Väri RED                  | 519605 RED    |
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm | 519600 120    |
| Väriinnikesetti10 osaa Väri YELLOW               | 519605 YELLOW |
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm | 519600 110    |