



Kolmikulmainen viila kaksikomponenttikahvalla, Hakkaus 2 (puolihieno), Hammastuksen pituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	511201 250
GTIN	4009215190632
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.

Viila, jossa on valmiina ergonominen, ripustusreiällä varustettu kaksikomponenttien kahva ja **kätevät värikoodiklipsit** (punainen, vihreä, keltainen) esim. lyöntikoon yksilölliseen merkitsemiseen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 Form C

Huomautus:

Ilman kahvaa oleva viilamalli saatavilla numerolla 511200.

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	250 mm
Leveys	18 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 2 (puolihieno)
Hakkaus	2
Hakkaustapa	Puolihieno
Muoto	C
Muodon kuvaus	litteä, tylppäkärkinen

Viilapinnat	3
sis. viilan kahvan	kyllä
Standardi	DIN 7261
Tuotetyyppi	Konepajaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

Tarvikkeet

Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Värikiinnikesetti10 osaa Väri GREEN	519605 GREEN
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Värikiinnikesetti10 osaa Väri YELLOW	519605 YELLOW
Värikiinnikesetti10 osaa Väri RED	519605 RED