



## Nelikulmainen viila kaksikomponenttikahvalla, Hakkaus 2 (puolihieno), Hammastuksen pituus: 300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	512201 300
GTIN	4009215190670
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

#### Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

#### Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.

Viila, jossa on valmiina ergonominen, ripustusreiällä varustettu kaksikomponenttien kahva ja **kätevät värikoodiklipsit** (punainen, vihreä, keltainen) esim. lyöntikoon yksilölliseen merkitsemiseen.

#### Käyttö:

**Laadukas viila** konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

#### Standardi:

**DIN 7261 Form D**

#### Huomautus:

Ilman kahvaa oleva viilamalli saatavilla numerolla 512200.

### Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	300 mm
Leveys	12 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 2 (puolihieno)
Hakkaus	2
Hakkaustapa	Puolihieno
Muoto	D
Muodon kuvaus	nelikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen

Viilapinnat	4
sis. viilan kahvan	kyllä
Standardi	DIN 7261
Tuotetyyppi	Konepajaviila

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

## Tarvikkeet

Väriinnikesetti10 osaa Väri RED	519605 RED
Väriinnikesetti10 osaa Väri YELLOW	519605 YELLOW
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Väriinnikesetti10 osaa Väri GREEN	519605 GREEN