

Garant**12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 11/16tuuma****Tilaustiedot**

Tilausnumero	642532 11/16
GTIN	4062406310516
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. Tarkkatoleranssisten neliökolojen ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi ja tukevasti.

Tiukatoleranssiset avainkoot säästävät ruuvipäitä ja muttereita. **Ohutseinäinen** työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kulmainen (kaksoiskuusikulmainen), ruuveja ja muttereita säästävä **HT-Drive**-profiili.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	24,6 mm
Avainkoko	11/16 tuuma
Pituus	77 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	ASME B 107.5M
Standardi	DIN EN 3709
Standardi	ISO 2725-1
Standardi	DIN EN 3710
Standardi	DIN 3124

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta	kromattu
AS-Drive-profiili	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy