

 Atlas Copco

Paineilma-räikkäruuvitaltta, Tyyppi: W2630



Tilaustiedot

Tilausnumero	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. Suuntaa vaihtava räikkäruuvain, jossa kierrosluvun säätö. Kompakti rakenne, lasikuitukuori, hyvä kylmäneristys. Paineilmanpoisto käännettävissä 360°.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Toimintäääni	86 dB(A)
ruuvien enimmäis-Ø (8.8–12.9)	M14
Valmistajamerkintä	W2630
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Pituus	307 mm
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Vääntömomenttialue	25 - 80 Nm
Enimmäisilmantarve	660 l/min

Enimmäiskierrosluku	200 min ⁻¹
Paino	1,2 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	10,5 m/s ²
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Ruuvain