



Paineilmaruuvain, automaattisesti sammuva, Tyyppi: S2416L



Tilaustiedot

Tilausnumero	079165 S2416L
GTIN	7322590017040
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa.

- **Täsmällinen, kulumaton katkaisukytkin.**
- **Erinomainen vääntömomenttitarkkuus.**

Soveltuu erityisesti sarjaruuvaukseen, pikavaihtokärjenpidin kärjille E 6,3 (ks. nro 674200 alkaen).
Öljytön - paineilmanvoitelua ei tarvita.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Enimmäisilmantarve	360 l/min
Valmistajamerkintä	S2416L
Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Vääntömomenttialue	0,5 - 1,6 Nm
ruuvien enimmäis-Ø (8.8–12.9)	M3
Paino	0,9 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²

Rakenne	Suora
Toimintäääni	73 dB(A)
Enimmäiskierrosluku	1500 min ⁻¹
Paineilmaliitântä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Ruuvain