

**DYMO****Merkintälaite, Tyyppi: LM360D****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Tuoteluokka	08U

**Kuvaus****Malli:**

**Lujat, liikkuvan käyttäjän** merkintälaitteet muovisten tarraetikettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava **li-ioni-akku**, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäyttönäppäimillä.

**Käyttö:**

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinoille.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet.

**Huomautus:**

- **Asennettavissa eri kieliversioita.**
- **Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.**

**Tekninen kuvaus**

sopiva merkintänauhakasetti	D1
Nauhan katkaiseva malli	manuaalinen
Tyylien lukumäärä	7
kirjasinkorkeus enintään	14,9 mm

tyyppi	LM360D
Kirjasinkokoja	7
Pituus	150 mm
Tekstirivien lkm	2
Kirjasinleveyksiä	3
Merkkien määrä näytöllä	2×14
Verkkolaite	sisältää
Leveys	197 mm
Kirjoitusväri	musta
Näppäimistön malli	QWERTZ
Käytössä merkkejä/symboleja	221
Mahdolliset merkintänauhan leveydet	6; 9; 12; 19 mm
Paino sisältää akun	621 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litiumioni
Korkeus	71 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valmistajamerkintä	Dymo 360D
Tuotetyyppi	Merkintälaite

## Tarvikkeet

Merkintänauhakasetti 6 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085530 W
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085520 Y
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi T	085520 T
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085560 Y
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085560 R
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085550 W
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085520 R

Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi T	085550 T
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085520 W
Merkintänauhakasetti 19 mm×3,5 m Nailon Tyyppi W	085516 W
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085550 R
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085560 W
Merkintänauhakasetti 9 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085540 W
Merkintänauhakasetti 9 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085540 Y
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085550 Y