

 Atlas Copco

Paineilma-räikkäruuvitaltta, Tyyppi: W2621



Tilaustiedot

Tilausnumero	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. Suuntaa vaihtava räikkäruuvain, jossa kierrosluvun säätö. Kompakti rakenne, lasikuitukuori, hyvä kylmäneristys. Paineilmanpoisto käännettävissä 360°.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapittoa varten.

Tekninen kuvaus

Työkalunpitimen mitta	3/8 tuuma
Paino	1,1 kg
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Enimmäiskierrosluku	170 min ⁻¹
Pituus	271 mm
Toimintaääni	87 dB(A)
ruuvien enimmäis-Ø (8.8–12.9)	M12
Vääntömomenttialue	5 - 68 Nm

Enimmäisilmantarve	600 l/min
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	15 m/s ²
Valmistajamerkintä	W2621
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Ruuvain