

DYMO**Merkintälaite, Tyyppi: LM420P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Tuoteluokka	08U

Kuvaus**Malli:**

Lujat, liikkuvan käyttäjän merkintälaitteet muovisten tarraetikettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava **li-ioni-akku**, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäyttönäppäimillä. Virtaviivainen kirjoitin **ABC-näppäimillä** ja suuri 4-rivinen näyttö taustavalolla ja tulostuksen esikatselulla. USB-liitäntä.

Käyttö:

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinnoille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet.

Huomautus:

- **Asennettavissa eri kieliversioita.**
- **Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.**

Tekninen kuvaus

Merkkien määrä näytöllä	4×30
Tekstirivien lkm	1–4

Nauhan katkaiseva malli	manuaalinen
kirjasinkorkeus enintään	14,9 mm
Leveys	104 mm
Käytössä merkkejä/symboleja	325
Kirjasinleveyksiä	8
Pituus	215 mm
sopiva merkintänauhakasetti	D1
Mahdolliset merkintänauhan leveydet	6; 9; 12; 19 mm
tyyppi	LM420P
Verkkolaite	sisältää
Kirjasinkokoja	7
Kirjoitusväri	musta
Tyylien lukumäärä	12
Näppäimistön malli	ABC
Eriyisominaisuus	USB
Paino sisältää akun	415 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litiumioni
Korkeus	57 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valmistajamerkintä	420P
Tuotetyyppi	Merkintälaite

Tarvikkeet

Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085520 R
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085560 R
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085520 Y
Merkintänauhakasetti 9 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085540 Y

Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi T	085550 T
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085560 W
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085550 Y
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085560 Y
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085550 R
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi T	085520 T
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085520 W
Merkintänauhakasetti 19 mm×3,5 m Nailon Tyyppi W	085516 W
Merkintänauhakasetti 6 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085530 W
Merkintänauhakasetti 9 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085540 W
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085550 W