

 Atlas Copco

Paineilmaporakone, Tyyppi: D2112Q



Tilaustiedot

Tilausnumero	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. Tehokas ja erittäin tasakäyntinen porakonesarja, pistoolimalli, porausteho teräkseen 13 mm:iin asti. Poistoilma on suunnattu kahvan kautta pois työkappaleesta, mikä ehkäisee porauslastujen leviämisen. Pikakiinnityssistukka.

Toimituksen sisältö:

Pikakiinnitysporaistukka.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Enimmäiskierrosluku	0 - 5400 min ⁻¹
Pituus	211 mm
Paino	1 kg
Antoteho	350 W
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 10 mm

Valmistajamerkintä	D2112Q
Enimmäisilmantarve	600 l/min
Toimintäääni	80 dB(A)
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Porakone