

 Atlas Copco

## Paineilmaruuvain, Tyyppi: S2326



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 079161 S2326  |
| GTIN         | 7322590011406 |
| Tuoteluokka  | 03R           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. Monikäyttöruuvin, jossa 1/4 tuuman kuusiokolopikavaihtoistukat kärjille E 6,3 (katso alkaen nrosta 674200), pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä-/vastapäivään**.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):**Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapittoa varten.

### Tekninen kuvaus

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Toimintäääni                    | 83 dB(A)               |
| Valmistajamerkintä              | S2326                  |
| Vääntömomenttialue              | 4,5:een Nm             |
| Enimmäiskierrosluku             | 2400 min <sup>-1</sup> |
| Enimmäisilmantarve              | 336 l/min              |
| Letkun suositeltu koko (sisä-Ø) | 6,3 mm                 |

|   |                        |
|---|------------------------|
| ruuvien enimmäis-Ø (8.8–12.9)               | M6                     |
| Paino                                       | 0,8 kg                 |
| Pituus                                      | 178 mm                 |
| EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Paineilmaliitäntä                           | 1/4 tuuma              |
| Kiinnityskierre                             | BSP                    |
| Bit-teräistukka                             | F 6,3                  |
| Tuotetyyppi                                 | Ruuvain                |