

**DYMO****Merkintälaite, Tyyppi: LM500TS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Tuoteluokka	08U

**Kuvaus****Malli:**

**Lujat, liikkuvan käyttäjän** merkintälaitteet muovisten tarraetikettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava **li-ioni-akku**, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäytönäppäimillä. **Täysvärikosketusnäyttö**, painaa myös grafiikkaa, viivakoodeja ja logoja, resoluutio 300 dpi. Profiilit korkeintaan 5 käyttäjälle. **USB-liitäntä**.

**Käyttö:**

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinnoille.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet. LabelManager 500TS -merkintälaite, Akku-Pack Li-ion-lataussovitin, USB-johto.

**Huomautus:**

- **Asennettavissa eri kieliversioita.**
- **Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.**
- **Ei saatavissa kaikissa maissa.**
- **Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.**

**Tekninen kuvaus**

Pituus	190 mm
Kirjoitusväri	musta
Tekstirivien lkm	1 – 5
Mahdolliset merkintänauhan leveydet	6; 9; 12; 19; 24 mm
Kirjasinkokoja	25
Näppäimistön malli	QWERTZ
tyyppi	LM500TS
Käytössä merkkejä/symboleja	325
kirjasinkorkeus enintään	22 mm
Kirjasinleveyksiä	2
Leveys	165 mm
Nauhan katkaiseva malli	automaattinen
sopiva merkintänauhakasetti	D1
Verkkolaite	sisältää
Tyylien lukumäärä	32
Erytis ominaisuus	USB / Viivakoodi
Paino sisältää akun	800 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litiumioni
Korkeus	95 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valmistajamerkintä	Dymo 500 TS
Tuotetyyppi	Merkintälaite

## Tarvikkeet

Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085560 Y
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085560 R
Verkkosovitin nrolle 085500	085570

Merkintänauhakasetti 24 mm x 7 m Polyesteri Tyypä W

085560 W