



Paineilmaruuvain, Tyyppi: S2305



Tilaustiedot

Tilausnumero	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. Monikäyttöruvain, jossa 1/4 tuuman kuusiokolopikavaihtoistukat kärjille E 6,3 (katso alkaen nrosta 674200), pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä-/vastapäivään**.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapittoa varten.

Tekninen kuvaus

Enimmäisilmantarve	336 l/min
Toimintäääni	83 dB(A)
Valmistajamerkintä	S2305
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	6,3 mm
Vääntömomenttialue	12:sta Nm
Enimmäiskierrosluku	750 min ⁻¹

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
ruuvien enimmäis-Ø (8.8–12.9)	M8
Paino	0,9 kg
Pituus	198 mm
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Bit-teräistukka	F 6,3
Tuotetyyppi	Ruuvain