

**Garant****Pikavaihtoadapteri, Weldon ulkomutterilla ER 25, Kiinn.Ø: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319761 8
GTIN	4062406328689
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- **Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.**
- **Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnot karkaistu ja pinnoitettu.**

**Etu:**

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu. Moninkertaisesti joustava käyttö:

- **Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.**
- **Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiiliitin.**

**Käyttö:**

Poraus- ja jysintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiiliitin.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	52,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3
Ulko-Ø D	41,7 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin

