

Garant**Pikavaihtoadapteri, Weldon sisämutterilla ER 32, Kiinn.Ø: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319764 6 |
| GTIN | 4062406328801 |
| Tuoteluokka | 31V |

Kuvaus**Malli:**

- **Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.**
- **Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnat karkaistu ja pinnoitettu.**

Etu:

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu. Moninkertaisesti joustava käyttö:

- **Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.**
- **Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiiliitin.**

Käyttö:

Poraus- ja jysintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiiliitin.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-------------------|
| Ulkonema A-mitta | 30 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 |
| Ulko-Ø D | 45 mm |
| Tuotetyyppi | Pikavaihtosovitin |

