


**Garant****Pikavaihtoadapteri, ER-Mini ulkomutterilla ER 25, ER-kiristysholkkikoolle: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319771 11
GTIN	4062406328917
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- **Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.**
- **Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnat karkaistu ja pinnoitettu.**

**Etu:**

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu. Moninkertaisesti joustava käyttö:

- **Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.**
- **Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.**

**Käyttö:**

Poraus- ja jysintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.

Pyörintätarkkuus:  $\leq 3$

Ulko- $\emptyset$  D: 41,7 mm

Ulkonema A-mitta: 58 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	58 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	$\leq 3$
Ulko- $\emptyset$ D	41,7 mm

Tuotetyyppi

Pikavaihtosovitin