

Garant
Pikavaihtoadapteri, ER-Mini sisämutterilla ER 32, ER-kiristysholkkikoolle: 11

Tilaustiedot

Tilausnumero	319774 11
GTIN	4062406328979
Tuoteluokka	31V

Kuvaus
Malli:

- **Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.**
- **Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnat karkaistu ja pinnoitettu.**

Etu:

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu. Moninkertaisesti joustava käyttö:

- **Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.**
- **Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.**

Käyttö:

Poraus- ja jysintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.

Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Ulko-Ø D: 45 mm

Ulkonema A-mitta: 43,5 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	43,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3
Ulko-Ø D	45 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin

