

DYMO**Merkintälaite, Tyyppi: 4200****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085500 4200
GTIN	3501170955970
Tuoteluokka	08U

Kuvaus**Malli:**

Lujat, liikkuvan käyttäjän merkintälaitteet muovisten tarratietkettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava **li-ioni-akku**, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäytönäppäimillä. **Vankka tarratulostin teollisuuskäyttöön**, helpot merkinnät kaapeleihin, ohjauspaneelisiin, hyllyihin jne. **Pikanäppäimet** sähköteollisuuden tavallisimmille merkeille.

Käyttö:

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinnoille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet. **Ilman akkua ja verkkolaitetta.**

Huomautus:

- **Asennettavissa eri kieliversioita.**
- **Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.**

Tekninen kuvaus

Verkkolaite	Lisätarvikkeet
-------------	----------------

Näppäimistön malli	QWERTZ
sopiva merkintänauhakasetti	RHINO
Leveys	127 mm
Pituus	181 mm
Kirjoitusväri	musta
Kirjasinkokoja	7
kirjasinkorkeus enintään	13 mm
Kirjasinleveyksiä	2
Nauhan katkaiseva malli	manuaalinen
tyyppi	Rhino 4200
Mahdolliset merkintänauhan leveydet	6; 9; 12; 19 mm
Tyylien lukumäärä	5
Merkkien määrä näytöllä	11
Tekstirivien lkm	1–4
Käytössä merkkejä/symboleja	50
Erytisominaisuus	Tarran tallentaja
Paino sisältää akun	770 g
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Korkeus	62 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valmistajamerkintä	Rhino 4200
Tuotetyyppi	Merkintälaite

Tarvikkeet

Merkintänauhakasetti 12 mm×3,5 m Nailon Tyyppi W	085515 W
Merkintänauhakasetti 12 mm×5,5 m Vinyyli Tyyppi W	085517 W
Verkkosovitin nrolle 085500	085570

