



## Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: 71150864



### Tilaustiedot

Tilausnumero	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas iskuruuvain, **harjaton moottori ja 6-portainen vääntömomentin säätö**. Vankka täysmetallinen iskuvaihteisto ja ergonominen käsittely pehmustetun pinnan ansiosta.

- **3/4 tuuman nelikulmakiinnitys.**
- **1.050 Nm maks. vääntömomentti.**
- **MultiVolt-liitäntä.**

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkua ja ilman laturia**, mukana L-BOXX. **Ilman akkua ja ilman laturia**, mukana kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Sopivat akut, laturit ja aloitussarjat löytyvät numeroilla 073851– 073866.

### Tekninen kuvaus

Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Suurin kiristysmomentti	1050 Nm

Akkutyyppi	Litium-ioni
ruuvin enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M27
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Iskutiheys	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
akun jännite	12 V
akun jännite	18 V
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Valmistajamerkintä	ASCD 18-1000
Työkalunpitimen mitta	3/4 tuuma
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	12,9 m/s <sup>2</sup>
Paino	3 kg
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Iskuruuvain

## Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE12 V	073835 FE12
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073837 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE12 V	073837 FE12