



## Reunajyrsin käsikäyttöinen, Tyyppi: KFH17-8R



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Viisteet ja säteet tasaisiin materiaaleihin, pelteihin ja säiliöihin, sisä- ja ulkoreunat, ääriviivat sekä reikien pyöristys.

Yleiskäyttöinen akkureunajyrsin, booster-teknologia hitsaussaumojen optimaaliseen valmisteluun ja seuraavien pinnoitteiden valmisteluun. FEIN **ErgoGrip** takaa väsymättömän työskentelyn. Reunajyrsin 8 mm:iin asti.

#### Toimituksen sisältö:

1 kone (ilman jyrsinpäätä, ohjainrullaa, kääntöteriä), 3 kiinnitysruuvia, 1 kuparitahna, 1 kuusiokoloavain 5 mm, 1 Torx-ruuvitaltta TX 15, 1 muovinen työkalulaukku.

#### Huomautus:

Tarvittavat tarvikkeet löytyvät eShopista alkaen numerosta 078136 - 078138.

### Tekninen kuvaus

Säde	3 mm
Paino	4,6 kg
Kaapelin pituus	4 m
Tehonkulutus	1700 W
Kiekon Ø	118 mm
Valmistajamerkintä	KFH 17-8 R

Viistekulma	30 astetta
Viistekulma	45 astetta
Tyhjäkäyntikierrosluku	2300 - 7500 min <sup>-1</sup>
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet

## Tarvikkeet

Reunajyrsin Tyyppi 6430100101	078137 6430100101
Kiinnitysruuvisarjareunajyrsimeen Tyyppi 3135007500	078139 3135007500
Kääntöteräsarja Tyyppi 6430200601	078138 6430200601
Ohjainrulla Tyyppi 6430300401	078136 6430300401
Ohjainrulla Tyyppi 6430300201	078136 6430300201
Kääntöteräsarja Tyyppi 6430200401	078138 6430200401