



Reunajyrsin käsikäyttöinen, Tyyppi: KFH17-15R



Tilaustiedot

Tilausnumero	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Viisteet ja säteet tasaisiin materiaaleihin, pelteihin ja säiliöihin, sisä- ja ulkoreunat, ääriviivat sekä reikien pyöritys.

Yleiskäyttöinen akkureunajyrsin, booster-teknologia hitsaussaumojen optimaaliseen valmisteluun ja seuraavien pinnoitteiden valmisteluun. FEIN **ErgoGrip** takaa väsymättömän työskentelyn. Reunajyrsin 15 mm:iin asti

Sisältää **jousiteknikan**: Pyörimisvoimien vaimennus ja siten parempi työturvallisuus vähätärinäisen työskentelyn ansiosta.

Toimituksen sisältö:

1 kone (ilman jyrsinpäätä, ohjainrullaa, kääntöteriä), 6 kiinnitysruuvia, 1 kuparitahna, 1 kuusiokoloavain 5 mm, 1 Torx-ruuvitaltta TX 15, 1 muovinen työkalulaukku.

Huomautus:

Tarvittavat tarvikkeet löytyvät eShopista alkaen numerosta 078136 - 078138.

Tekninen kuvaus

Paino	6,4 kg
Tehonkulutus	1700 W
Säde	3 mm
Valmistajamerkintä	KFH 17-15 R
Kaapelin pituus	4 m

Kiekon Ø	137 mm
Viistekulma	30 astetta
Viistekulma	45 astetta
Tyhjäkäyntikierrosluku	2300 - 7500 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet

Tarvikkeet

Kääntöteräsarja Tyyppi 6430200401	078138 6430200401
Kääntöteräsarja Tyyppi 6430200601	078138 6430200601
Ohjainrulla Tyyppi 6430300401	078136 6430300401
Kiinnitysruuvisarjareunajyrtimeen Tyyppi 3135007500	078139 3135007500
Ohjainrulla Tyyppi 6430300201	078136 6430300201
Reunajyrin Tyyppi 6430100401	078137 6430100401